

G-5005 離心脫泡機與國內他牌比較表

DATE: 2006/04/26

公司/機型	OKTEK / G5005	他牌 A	他牌 B
夾具/試管座	搭備 3 種固定夾與 3 種不銹鋼容器以及離心管 另可搭配其他夾具製作。 <ul style="list-style-type: none"> ● 30mm 深 10mm × 8PCS ● 40mm 深 10mm × 4PCS ● 17mm 深 10mm × 16PCS 	膠管 4 支	機器搭配單一尺寸的試管座 如需使用不同尺寸，需另行購買，價格高(NT: 6000~12000)。
轉速控制	數位控制，轉速精準。	?	轉鈕式控制轉速，誤差大。
馬達	AC 變頻式無碳刷馬達控制	?	需更換碳刷 (該機型未標示，無碳刷會特別註明)
轉速	5000 rpm	3200 rpm	3500 rpm
定時設定	0-99 MIN	0.3-10Min	0-30 MIN
定時裝置	精準數位設定，轉速達到設定值才開始計時，因此脫泡時間準確。	數位設定	回歸式定時裝置
外型尺寸	650x470x410 (mm)	415x440x350 (mm)	360x420x290 (mm)
重量	65Kgs	55Kgs	18 Kgs